

Termékinformációk

11 05 160

Huzalcsupaszító fogó Nyitórugóval, univerzális

- Egy-, több- és hajszálerű vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. Ø 5,0 mm ill. 10 mm² vezeték-keresztmetszet
- Egyszerű beállítás a kívánt huzal- vagy pászmaátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



AAA

Altalános	
Cikkszám	11 05 160
EAN	4003773039570
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	170 g
Méret	160 x 75 x 10 mm

Műszaki jellemzők	
Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	10 mm ²
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 5,0 mm
AWG	8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

