

Broszura informacyjna

44 13 J2

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

DIN 5256 C

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Końcówki proste
- DIN 5256 C; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	44 13 J2
EAN	4003773042945
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	138 g
Wymiary	180 x 49 x 12 mm
Norma	DIN 5256 C
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Rozmiar pierścienia	Ø 19 – 60 mm
Końcówki (średnica)	Ø 1,8 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych