

Moravia aanrijdbescherming BLACK BULL

geschikt voor binnen, hoogte 1200 mm, beenlengte 160 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven

Artikelnummer: 142019



MORAVIA
kompetent und fair



Moravia Aanrijdbeveiliging BLACK BULL

U-profiel voor bescherming aan drie zijden.

aanrijdbescherming

- geschikt voor binnen
- U-profiel
- hoogte 1200 mm
- wanddikte 6 mm
- beenlengte 160 mm
- van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart
- voor vastschroeven
- conform ASR A1.3 gemarkeerd
- voldoet aan de eisen conform DGUV

Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	bevestigingstype	voor vastschroeven
veiligheidsuitrusting	aanrijdbescherming	materiaal	staal
type aanrijdbescherming	aanrijdbescherming	oppervlak aanrijdbescherming	kunststof coating

plaats van toepassing	binnen	kleur aanrijdbescherming	geel/zwart
hoogte	1200 mm	certificering asr	conform ASR A1.3 gemarkeerd
beenlengte	160 mm	certificering dguv	voldoet aan de eisen conform DGUV
wanddikte	6 mm	gewicht	30 kg
profiel	U-profiel		

Gerelateerde Producten

523859



speciale pluggen voor aanrijdbescherming, uitgerust met schroeven

Dit past ook bij ...

141906



vangrail, geschikt voor binnen, hoogte x lengte x diepte 150 x 800 x 100 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel, voor vastschroeven

221381



beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9

369033



container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, deksel van polyethyleen in blauw, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen

504402



pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters elastisch, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof

523822



set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatschema, lijnbreedte 30 - 100 mm