

## Rollcart vierwandwagens

draagvermogen 1200 kg, laadvlak  
lengte x breedte 2000 x 770 mm,  
platform van zeefdrukplaat met  
antislippervlak, opbouw 4  
wanden (massief), constructie van  
staal (gelast) met slag- en krasvaste  
poedercoating in RAL5010  
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2  
bokwielen, zwenkwielen met rem,  
met elastiek-banden



Artikelnummer: 158039

## Rollcart zware wagen met vier wanden

### Draagvermogen 1200 kg

vierwandwagens

- draagvermogen 1200 kg
- laadvlak lengte x breedte 2000 x 770 mm
- laadhoogte 285 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippervlak
- opbouw 4 wanden (massief)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 990 x 2170 x 800 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- met elastiek-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
type wagen	platformwagen	materiaal verwerking	gelast
type platformwagen	vierwandwagens	schuifbeugel	2 stuks
draagvermogen	1200 kg	in-/uitklapbaar	nee

laadhoogte	285 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	2000 mm	banden	elastiek
breedte laadvlak	770 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	zeefdrukplaat	wiel-ø	200 mm
oppervlak platform	antislip	wiellager	kogellager
platform uitvoering	Waterdicht	hoogte	990 mm
constructies	4 wanden (massief)	lengte	2170 mm
nestbaar	nee	breedte	800 mm
materiaal onderstel	staal	gewicht	89 kg
oppervlak onderstel	m. poedercoating		

## Gerelateerde Producten

157958		centrale rem voor transportwagen, van rubber, voor wieldiameter 200 mm
158397		stootwiel voor transportwagen, van kunststof, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158398		gasmand voor transportwagen, met corrosiebeschermende zinklaag, hoogte x breedte x diepte 225 x 520 x 195 mm
158404		beschermlijst voor platformwagen, van kunststof
158408		4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagen, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158409		wielenset, voor transportwagen, banden polyurethaan, draagvermogen 1200 kg, diameter 200 mm, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
158420		schrijfbord, van hout, staand formaat voor DIN A4
158421		schrijfbord, van hout, liggend formaat voor DIN A4
158425		laadvlak voor transportwagen, van zinken plaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar