

## Thurmetall station de recharge E-Bike

hauteur x largeur x profondeur 2095 x 600 x 500 mm, équipement électrique : par compartiment : 2 prises de courant 220 V, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne, prises exécution D, A, NL, 5 compartiments, verrouillable avec serrure à cylindre, corps galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester en RAL 5012 bleu clair, face avant galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester en RAL 5012 bleu clair



THURMETALL



Numéro d'article: 228535



## Thurmetall Station de recharge E-Bike pour une recharge sûre et rapide des batteries

station de recharge E-Bike

- hauteur x largeur x profondeur 2095 x 600 x 500 mm
- structure en acier soudé
- équipé de 4 plateaux avec prises de courant, 1 ouverture de révision, auvent de protection contre la pluie
- équipement électrique : par compartiment : 2 prises de courant 220 V, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne
- prises exécution D, A, NL
- 5 compartiments
- Fermeture avec protection contre la poussière via porte à battants
- verrouillable avec serrure à cylindre

- soubassement socle
- corps galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester en RAL 5012 bleu clair
- face avant galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester en RAL 5012 bleu clair
- indice de protection IP44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions
- 5 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de corps	galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester
type d'armoire	armoire de charge de batterie	surface de face avant	galvanisé avec revêtement en poudre de résine polyester
lieu d'utilisation	extérieur	couleur du corps	bleu // RAL 5012
type de porte	porte à battants	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
hauteur	2095 mm	matériau de finition	soudé
largeur	600 mm	système de fermeture	serrure à cylindre
profondeur	500 mm	soubassement	socle
Variante nationale	exécution D, A, NL	hauteur de compartiment (ga.)	435 mm
équipement armoire	4 plateaux avec prises de courant, 1 ouverture de révision, auvent de protection contre la pluie	largeur de compartiment (ga.)	500 mm
compartiments	5 pièce	profondeur de compartiment (ga.)	470 mm
nombre de prises	8 pièce	verrouillable	oui
équipement électrique	par compartiment : 2 prises de courant 220 V, disjoncteur différentiel, disjoncteur de ligne	garantie	5 années
indice de protection IP	44 : corps étrangers > 1 mm, projections d'eau dans toutes les directions	Poids	85 kg
matériau	acier		