

diabale de manutention en aluminium

force 100 kg, pelle largeur x profondeur 483 x 343 mm, pliage rapide pour un gain de place, châssis en rouge/argent, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 239555



diabale de manutention en aluminium

- force 100 kg
- pelle largeur x profondeur 483 x 343 mm
- hauteur x largeur 1080 x 483 mm
- pliage rapide pour un gain de place
- protection de la charge avec courroie de serrage
- structure en aluminium
- châssis en rouge/argent
- roues avec bandage caoutchouc plein

Détails techniques

appareil de manutention	diabale de manutention	protection de la charge	courroie de serrage
type de diabale de manutention	diabale de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
charge	100 kg	hauteur	1080 mm
largeur de pelle	483 mm	hauteur de rabattage	788 mm

profondeur de pelle	343 mm	largeur	483 mm
matériau	aluminium	largeur de rabattage	483 mm
rabattable	oui	profondeur de rabattage	64 mm
fonction rabattable	pliage rapide pour un gain de place	couleur	rouge/argent
patins pour escaliers	non	Poids	6 kg

Cela s'adapte aussi ...

221142



gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 7

527530



bac gerbable, hauteur x longueur x largeur 180 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en gris, Parois plein, fond plein