

aluminium steekwagen

draagvermogen 200 kg, steekplaat
breedte x diepte 600 x 400 mm,
Plaatsbesparend vouwbaar,
onderstel in grijs, wielen met rubber-
banden

Artikelnummer: 272266



aluminium steekwagen

- draagvermogen 200 kg
- steekplaat breedte x diepte 600 x 400 mm
- hoogte x breedte 1125 x 600 mm
- Plaatsbesparend vouwbaar
- constructie van aluminium
- onderstel in grijs
- met beugelgreep
- wielen met rubber-banden
- wiel Ø 200 mm
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	banden	rubber
type kar	zakkensteekwagen	wiel-ø	200 mm
draagvermogen	200 kg	veiligheidsgreep	nee
breedte schep	600 mm	hoogte	1125 mm
diepte schep	400 mm	breedte	600 mm
materiaal	aluminium	kleur	grijs
in-/uitklapbaar	ja	garantie	5 jaar

klapfunctie
Plaatsbesparend
vouwbaar

gewicht 10,5 kg

Dit past ook bij ...

149734		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 120 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221283		werkhandschoenen, van dril/rundsplitleer, handrug van dril, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
227893		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 46, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm