

PAVOY

armoire à tiroirs

Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 600 mm, 8 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 500773



PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

avec extension simple et glissières à galets

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 500 x 600 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x75 mm/2x125 mm/2x175 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en







RAL7035 gris clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie


Détails techniques



type de meuble	armoire	extension tiroir	85 %
type d'armoire	armoire à tiroirs	couleur du corps	gris clair // RAL7035
matériau	tôle d'acier	couleur de la face avant	gris clair // RAL7035
hauteur	1000 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur	500 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur	600 mm	blocage d'extension	Blocage d'extension individuel
équipement armoire	tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tiroirs	8 pièce	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre x hauteur tiroirs	4x75 mm/2x125 mm/2x175 mm	cloison de séparation médiane	non
hauteur frontale 75 mm	4 pièce	poignée	poignée barre
hauteur frontale 125 mm	2 pièce	roulant	non
hauteur frontale 175 mm	2 pièce	certification	GS // TÜV
capacité de charge de tiroir	50 kg	garantie	10 années
glissière tiroir	à roulement à billes	Poids	77 kg

Accessoires

404274		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 125 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404276		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 175 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404293		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 500 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404294		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 500 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404296		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 500 mm, face arrière magnétique
500792		auges, avec 30 compartiments, 25 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 500 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------

194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé