

displaypallet

van polyethyleen, hoogte x lengte x breedte 150 x 400 x 600 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 500 / 200 kg, onderbouw 4 voeten, bovendek doorbroken

VE 3 stuks



Artikelnummer: 528356



Displaypallet

displaypallet




- van polyethyleen
- hoogte x lengte x breedte 150 x 400 x 600 mm
- draagvermogen statisch / dynamisch 500 / 200 kg
- tweezijdig inrijdbaar
- inrijbreedte langszijde / brede zijde 480 / 220 mm
- onderbouw 4 voeten
- bovendek doorbroken
- Meerdere pallets plaatsbesparend stapelbaar
- bestendig tegen weersinvloeden
- gewicht 7,5 kg

Technische details

type verpakking	pallet	onderbouw	4 voeten
pallettype	displaypallet	bestendigheid	tegen weersinvloeden
materiaal	polyethyleen	geschikt voor levensmiddelen	nee
hoogte	150 mm	inrijbreedte langszijde	480 mm
lengte	400 mm	inrijbreedte kopse kant	220 mm
breedte	600 mm	draagvermogen	200 kg

		dynamisch
draagvermogen statisch	500 kg	borgrand nee
inrijdmogelijkheid	tweezijdig	nestbaar ja
bovendek	doorbroken	gewicht 7,5 kg
stapelbaar	ja	

Dit past ook bij ...

202873		steekwagen, draagvermogen 250 kg, wielen met massief rubber-banden, steekplaat breedte x diepte 400 x 150 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
204206		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 600 x 400 mm, inhoud 61 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten
208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
240208		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 70 x 82 mm