

Rollcart dossierwagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 800 x 500 mm, legborden van hout met kunststof laag, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met TPE-banden

Artikelnummer: 532105



Rollcart Dossierwagen

Draagvermogen 150 kg

dossierwagen

- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 800 x 500 mm
- legborden van hout met kunststof laag
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- staalconstructie, gelast
- hoogte x lengte x breedte 1070 x 800 x 500 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	elektrisch geleidend	nee
type wagen	dossierwagen	etages aantal	3 stuks
draagvermogen	150 kg	etagehoogtes mm	190/550/920
hoogte	1070 mm	lengte laadvlak	800 mm
lengte	800 mm	breedte laadvlak	500 mm
breedte	500 mm	wagen uitrusting	3 legborden
materiaal plaat	hout	banden	TPE
materiaal verwerking	gelast	wiel-ø	125 mm
materiaal onderstel	staal	wiellager	groefkogellager
oppervlak	m. poedercoating	garantie	5 jaar
kleur	lichtgrijs // RAL7035	gewicht	29 kg

Dit past ook bij ...

139644		sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart
527975		sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in grijs
533589		hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs