

## Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Polyurethan-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 360 x 480 mm, zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb

Artikelnummer: 272240



### Sackkarre

- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 360 x 480 mm
- Höhe x Breite x Tiefe 1320 x 560 x 780 mm
- Schaufel anschaubar und austauschbar
- zusätzliche, extra lange Stahlrohrschaufel klappbar
- Konstruktion aus Stahlrohr
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in gelb
- Mit ergonomischer Bügelgriff
- Räder mit Polyurethan-Bereifung
- Rad Ø 260 mm
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Klappfunktion	Schaufel
Karrentyp	Sackkarre	Bereifung	Polyurethan
Traglast	250 kg	Rad-Ø	260 mm
Schaufelbreite	360 mm	Sicherheitsgriff	nein
Schaufeltiefe	480 mm	Höhe	1320 mm

Schaufel Funktion	anschraubbar/austauschbar	Breite	560 mm
Material	Stahlrohr	Tiefe	780 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Garantie	5 Jahre
Farbe	gelb	Gewicht	14 kg

### Dazu passt auch ...

149734		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
227893		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 46, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm