

LISTA

Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 750 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 360 kg, Gestellausführung 2 Füße / 1 Container, Ausstattung: 4 Schubladen, Verschließbar mit Key Lock, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



Artikelnummer: 508651

LISTA



LISTA Werkbank



Werkbank










- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 2000 x 750 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 360 kg
- Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
- Ausstattung: 4 Schubladen
- Schubladen Höhe 2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 459 x 612 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre

- Mit Griffleiste
- Verschießbar mit Key Lock
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 10 Jahre Garantie auf Gestell und Unterbauten











Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Fronthöhe 300 mm	1 Stück
Tischtyp	Werkbank	Nutzbreite Schublade	459 mm
Gestellausführung	2 Füße / 1 Container	Nutztiefe Schublade	612 mm
Gestellform	4-Fußgestell	Schubladentraglast	75 kg
Höhe	840 mm	Auszug Schublade	100 %
Breite	2000 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Tiefe	750 mm	Griff	Griffleiste
Stärke Platte	40 mm	Material Platte	Multiplex
Traglast	360 kg	Farbe Platte	Buche
höhenverstellbar	nein	Material Gestell	Stahl
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	4 Schubladen	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl	4 Stück	Schließsystem	Key Lock
Schubladen Anzahl x Höhe	2x100 mm/1x200 mm/1x300 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 100 mm	2 Stück	Garantie spezial	10 Jahre // Gestell und Unterbauten
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	Gewicht	131 kg

Zubehör

508528		Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm
508530		Schubladeneinsatzset, 2 x Schlitzwand + 3 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 200 mm, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 459 x 612 mm
508533		Schubladeneinsatzset, 3 x Schlitzwand + 8 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm
508538		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 12 x BxT 150x75 mm, 6 x BxT 150x150 mm, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm
508539		Mulden-Set, 12 Muldenteile (4-teilig) + 50 Muldenwände, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 50 mm, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 459 x 612 mm, In rot
508589		Schubladeneinsatzset, 4 x Schlitzwand + 25 x Trennblech, passend für Schubladen-Nutzmaß 27 x 36 E = 459 x 612 mm, Fronthöhe 100 mm, Höhe x Breite x Tiefe 100 x 459 x 612 mm
508666		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 100 mm
508668		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 2 Trennwände, passend für Fronthöhe 200 mm
508675		Schubladeneinsatzset für Werkbank, 30 Muldenteile + 12 Muldenwände, passend für Fronthöhe 50 mm

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau