



## Description:

Robinet de vidange ECO avec raccord fileté DIN 60/61 rouge pour la vidange contrôlée des liquides sortant des bidons industriels et d'emballage, couleur naturelle

- en polyéthylène alimentaire incassable et inaltérable PE-HD/PE-BD avec sorties pour flexibles
- très bonne résistance chimique aux acides, lessives et autres produits chimiques
- avec raccord fileté rouge DIN
- non ventilé
- particulièrement adapté aux bidons avec une ouverture d'aération supplémentaire
- pression admissible jusqu'à 0,4 bar (non adapté à l'utilisation et au dosage de carburants et de substances volatiles/la pression à l'intérieur du récipient peut monter jusqu'à 1,0 bar)
- résiste aux températures extrêmes (-20° C à +70° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- Vitesse de sortie > 1,5 L/min
- avec sortie p. tuyau souple Ø = 19 mm et 3/4" (point d'alimentation)
- DIN 60/61 convient pour bidons industriels (réf. 426401 et 426501)

## Informations:

### Article

Numéro d'article	<b>560500</b>
GTIN	<b>4007228560503</b>
Tarif douanier	<b>39174000</b>
Unité d'emballage (VE)	<b>5</b>

Couleur	<b>naturel</b>
Poids (kg)	<b>0,06</b>

### Suremballage

Contenu en morceaux	<b>5</b>
T x B x H (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Poids par récipient (kg)	<b>0,3</b>
--------------------------	------------

### Palette

Nombre de cartons	<b>36</b>
Nombre de couches	<b>6</b>
L x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Carton par étage	<b>6</b>
Poids (kg)	<b>128,0</b>