

ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL AUTO DALI

Artikelnummer E010306198
GTIN 4015120306198



Produktbeschreibung

- LED-Pendelleuchte, LED-Leistung 72 W, für arbeitsplatzorientierte Beleuchtung in Büros und Besprechungsräumen mit blendfreiem Direktanteil und Indirektlicht
- Schlichtes, zeitloses Design
- EVG (DALI) integriert
- Präsenzregelung, übersteuerbar durch Taster und Fernbedienung
- Hochwertiges Gehäuse, Leuchtenkörper aus Aluminium, schwarzgrau pulverbeschichtet
- Farbtemperatur 3000 K
- Sehr gute Lichtqualität, kein flimmern

Technische Daten

ALLGEMEIN	
Fernbedienbar	true
Konformität	CE, RoHS, WEEE
Garantie	5 Jahre

BEFESTIGUNG	
Montageart	Pendel
Montageort	Decke

GEHÄUSE	
Abmessungen	Länge 1206 mm x Breite 166 mm x Höhe/Tiefe 30 mm
Gewicht	6000 g
Werkstoff	Aluminium
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart	IP20
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+40 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 93 %, nicht kondensierend
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9004
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Schutzklasse	I
Nennspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Standby-Verbrauch	1,0 W

LICHT	
Diffusor	transparent
Entblendung	DDP (micro-prismatic)

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Ausstrahlungswinkel	80 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flickerfaktor	< 3 %
Bemessungsleistung	80 W
Lichtstrom (Leuchte)	8190 lm
Lichtausbeute	102 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Farbtoleranz	SDCM < 3
Color Quality Scale	CQS > 80
Lebensdauer L70B10 bei 25 °C	70000 h
Lebensdauer L70B50 bei 25 °C	80000 h
Lebensdauer L80B10 bei 25 °C	45000 h
Lebensdauer L80B50 bei 25 °C	50000 h
Lebensdauer L90B10 bei 25 °C	25000 h
Lebensdauer L90B50 bei 25 °C	25000 h
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1
Energieeffizienz-Klasse	A++ bis A

SENSORIK	
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø 3 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 3 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø 2 m
Erfassungsbereich	7 m ²
Lichtmessung	Mischlicht


ISABELLE PDL 72W 3K BK CRYSTAL AUTO DALI

Artikelnummer	GTIN
E010306198	4015120306198


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Mobil ISABELLE	E010306082	4015120306082
Connection Plate ISABELLE BK	E010306259	4015120306259

Masszeichnung



Erfassungsbereiche



Erfassungsreichweite

■ Quer (A)	∅ 3 m
■ Frontal (B)	∅ 3 m
■ Präsenzbereich (C)	∅ 2 m

Lichtverteilung

