

## **bott** **armoire murale** verso

hauteur x largeur x profondeur 800 x 800 x 350 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à penna rotatif, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

**Numéro d'article: 232837**





### armoire murale

- hauteur x largeur x profondeur 800 x 800 x 350 mm
- force par plateau 75 kg
- en acier, soudé de manière stable
- 2 niveau(x) avec tablette en acier
- double porte battante avec fentes d'aération
- verrouillable avec serrure à penna rotatif
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane





## Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
type d'armoire	armoire universelle	surface de corps	finition peinture époxy
type de porte	double porte battante avec ventilation	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	800 mm	verrouillable	oui
largeur	800 mm	système de fermeture	serrure à penne rotatif
profondeur	350 mm	soubassement	socle
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	matériau	acier
type tablette/niveau	tablette en acier	matériau de finition	soudé
charge tablette	75 kg	Poids	29,178 kg
couleur du corps	gris clair // RAL7035		

## Accessoires

233013		séparateur à compartiments, hauteur x largeur x profondeur 100 x 235 x 310 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233019		tablette en acier pour armoire universelle, pour armoire largeur x profondeur 800 x 350 mm, force 75 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

## Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes