

Krause escabeau universel léger

accès à un côté, 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,5 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium

Numéro d'article: 529931



Krause Escabeau universel léger

escabeau universel léger

- accès à un côté
- 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- estrade avec inserts antidérapants
- hauteur 1,5 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm
- connexion marches/lisse rivetage 6 points
- application sûre grâce à étrier de sécurité, articulation de sécurité et protection contre l'écartement
- équipé de bac, porte-outils et crochet porte-seau
- Embouts antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium



- Force max. 150 kg
- À l'état posé, hauteur 2100 mm
- poids 6,4 kg
- assurance qualité certification TÜV
- 8 années de garantie

Détails techniques

technique de montée	escabeau	connexion d'échelons/de longeron	rivetage 6 points
type d'échelle	escabeau universel léger	équipement de sécurité échelle	étrier de sécurité, articulation de sécurité et protection contre l'écartement
matériau	aluminium	étrier de sécurité	oui
utilisation	à un côté	protection contre l'écartement	non
hauteur	1,5 m	exécution échelle	à deux parties
largeur d'estrade	250 mm	équipement échelle	bac, porte-outils et crochet porte-seau
profondeur d'estrade	250 mm	bac	oui
hauteur de travail	3,5 m	Pour escalier	non
nombre de marches	7	force	150 kg
type de marche/d'échelon	marche(s) en tôle striée	soubassement	Embouts antidérapants
équipement marches/estrade (déta	estrade avec inserts antidérapants	certification	certification TÜV
hauteur	2100 mm	garantie	8 années
rabattable	oui	Poids	6,4 kg
roulant	non		

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE

