

## Scangrip Stiftlampe FLASH PENCIL

Gehäuse aus Aluminium eloxiert,  
Lichtstrom 75 Lumen, Mit Halteclip,  
Leuchtweite 40 m

Artikelnummer: 235411



### Stiftlampe

- Durchmesser x Länge 15 x 131 mm
- Gehäuse aus Aluminium eloxiert
- Energieeffizienzklasse A
- Lichtstrom 75 Lumen
- Mit Halteclip
- Leuchtdauer 2,5 h
- Leuchtweite 40 m
- Schutzart IP54: Staubablagerung im Inneren, Spritzwasser alle Richtungen

### Technische Details

Werkzeugtyp	Zubehör	Oberfläche Gehäuse	eloxiert
Lampentyp	Stiftlampe	Länge	131 mm
Energieeffizienzklasse	A	Durchmesser	15 mm
Leuchtweite	40 m	IP Schutzart	54: Staubablagerung im

			Inneren, Spritzwasser alle Richtungen
Leuchtdauer	2,5 h	WEEE-Registrierungsnummer	DE24837723
Lichtstrom	75 Lumen	WEEE-Geräteart	Lampen KAT 3
Leuchte Ausstattung	Halteclip	Marke laut EAR-Register	Scangrip
Material Gehäuse	Aluminium	Gewicht	0,12 kg

## Dazu passt auch ...

218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft