

MarStand 815 MG. MÉRŐÁLLVÁNYOK MÁGNES TALPPAL

Mérőállványok mágnes talppal

- 3D-s mérőállvány, minden pozíció elérhető a hatótávolságon belül
- Mind a három csukló egyszerű pozicionálása egy mozdulattal biztonságosan rögzítve
- Karbantartást nem igénylő mechanikus szorítórendszer
- Fekete eloxált karrészek minőségi könnyűfémből
- Mérőóra tartó 8 mm befogófurattal és fecskefarokkal a szögtapintókhoz
- Holtjátékmentes mikro-finomállítással
- Be- és kikapcsolható mágnes nagyon nagy tapadóerővel
- **Szállítási terjedelem:** kijelzőkészülék nélkül



Műszaki adatok

Rendelési sz.		4420350	4420360	4420370
Terméktípus		815 MG		
Finom beállítási tartomány	mm	5		
Teljes magasság	mm	224	316	401
Kinyúlás (max.)	mm	130	200	280
Befogófurat		8H7		
Prizma tengelyátmérőhöz	mm	6 – 120		
Tapadóerő, prizma	N	300		800

Rendelési sz.	Lábterület	d	j	k	m	b	l	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
4420350	34 x 34 mm	224	8	70	60	9	130	62
4420360	60 x 50 mm	316	8	120	80	10	200	64
4420370	60 x 50 mm	401	8	170	110	16	280	66

