



ICY BOX IB-AC6110 10 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport

Hauptmerkmale

- Stabiles Aluminium Gehäuse
- 10x USB 3.0 Typ A Anschlüsse inklusive
incl. 1x USB Ladeport, 5 V / 2,1 A
- 1x USB 3.0 Typ Micro-B für Verbindung zum PC
- Transferrate bis zu 5 Gbit/s
- Plug & Play und Hot Swap
- Inkl. 12 V / 4 A Stromadapter, 1x USB 3.0 Anschlusskabel
- Windows xp / vista / 7 / 8; MAC Os; Linux

* 5 V / 2,1 A USB Ladeanschluss (für Smartphones, Tablet PCs, etc.)
Entspricht der neuen Batterie Lade Spezifikation (BC 1.2)



Technische Daten

Modell	IB-AC6110
Artikel Nr.	70419
EAN Code	4250078160441
Marke	ICY BOX
Farbe	Schwarz
Material	Aluminium
Anschluss zum PC	1x USB 3.0 Typ Micro-B
Anschluss zu externen Geräten	10x USB 3.0 Typ A
Hot Swap	Ja
Plug & Play	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit	Bis zu 5 Gbit/s
LED	Betrieb + Festplattenaktivität
Stromversorgung	100-240 V zu 12 V, 4 A

Erstens: schneller, Zweitens: zehnfach, Drittens: ladend!

USB 3.0 hat eine Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s. Mit diesem Hub lässt sich das schnelle USB 3.0 zehnfach nutzen. USB 3.0 ist abwärts kompatibel, also auch für USB 2.0-Geräte und -Kabel geeignet (mit deren Geschwindigkeit).

Der USB Ladeanschluss (5 V / 2,1 A) entspricht der neuen Batterie Lade Spezifikation (BC 1.2) und bietet eine bequeme Möglichkeit zum Aufladen von Smartphones, Tablets, Digitalkameras und Akkus (s.g. Power Banks), inkl. 12 V Netzadapter – "aktiver Hub".

Verpackungsinhalt:

1x IB-AC6110, 1x USB 3.0 Kabel Typ A zu Micro-B, 1x Steckernetzteil, 4x Gummifüße, 1x Klettbefestigung, 1x Schnellinstallations-Anleitung

Logistische Daten

Verpackungseinheit:	20 Stk./Karton	Abmessung/Karton:	454x344x203 mm	Importzolltarif:	84718000
Gesamtgewicht:	12,52 kg/Karton	Abmessung (mit Verp.):	160x85x85 mm		
Bruttogewicht (mit Verp.):	0,586 kg	Abmessung von Artikel:	45x145x25 mm		
Nettogewicht:	0,160 kg	Ursprungsland:	China		