

## ZARGES

### Podesttreppe

Z600

Podest Höhe 1,08 m, 5 geriefte Stufen (inkl. Podest), Stufenbreite 800 mm, 45° Neigung, aus Aluminium, Handlauf einseitig

Artikelnummer: 139396



### ZARGES Podesttreppe Z600

#### Podesttreppe

- Podest Höhe 1,08 m
- Aufstieg einseitig
- 5 geriefte Stufen (inkl. Podest)
- Stufenbreite 800 mm
- 45° Neigung
- Ausladung 1,518 m
- aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch 1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
- Handlauf einseitig
- belastbar bis 300 kg, Stufen bis 150 kg belastbar
- Befestigung mit 2 Wand- und Bodenkonsolen
- Gewicht 40,22 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Podesttreppe	klappbar	nein
Material	Aluminium	fahrbar	nein
Neigung	45 °	belastbar bis	300 kg
Höhe Podest	1,08 m	Stufen belastbar bis	150 kg
Tiefe Podest	600 mm	Sicherheitsausstattung Leiter	1-seitiges Podestgeländer und Handlauf
Stufen Anzahl	5	Sicherheitsbügel	nein
Stufen-/Sprossentyp	geriefte Stufen	Handlauf	einseitig
Breite Stufen	800 mm	Befestigungsart	2 Wand- und Bodenkonsolen
Ausladung	1,518 m	Gewicht	40,22 kg
Nutzung	einseitig		

## Zubehör

139411		Handlauf für Podesttreppe, 45° Neigung, Für 5 Stufen
139444		Geländer für Podesttreppe, Breite 600 mm
139446		Geländer für Podesttreppe, Breite 800 mm