

71410 Holz-Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

Eigenschaften

Holme aus Nadel- oder Schichtholz.

Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung.

Sprossen aus stabilem Buchenholz.

Spreizsicherung durch hochfeste, 20 mm breite Perlongurte.

Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.

Highlights

Mit stabilem Eimerhaken.



SPROSSENANZAHL	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
HOLM (CA. MM)	65	65	65	65	65	65	65	65
LÄNGE (CA. M)	0.95	1.24	1.52	1.8	2.08	2.36	2.93	3.48
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.3	0.55	0.85	1.1	1.4	1.65	2.2	2.75
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	1.8	2.05	2.35	2.6	2.9	3.15	3.7	4.25
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.3	2.55	2.85	3.1	3.4	3.65	4.2	4.75
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	0.9	1.18	1.45	1.7	2	2.25	2.75	3.3
GESAMTBREITE (CA. MM)	443	473	503	535	563	593	653	715
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	345	345	345	345	345	345	345	345
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.66	0.86	1.02	1.21	1.36	1.47	1.9	2.16
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	4.5	7	8	10	11	13	17	25
GEWICHT (CA. KG)	4.5	7	8	10	11	13	17	25
BEST.-NR.	7141006	7141008	7141010	7141012	7141014	7141016	7141020	7141024