

## Productinformatie

# 90 22 01 SB

## KNIPEX TwistCut®

Snijder voor gegolfde buizen



- Om vele gegolfde kunststof buizen zeker en snel te snijden met universele capaciteitswaarden van Ø 13 tot 32 mm
- Voor kunststof ribbelbuizen met golfprofielbreedtes tot 2,7 mm
- Geen beschadiging van binnen liggende kabels of pijpen
- Zelfs zachtere, flexibele gegolfde kunststof buizen zijn eenvoudig door te snijden: oefen bij het snijden weinig druk uit op de TwistCut®, zodat de gegolfde buis niet wordt vervormd
- Makkelijk inleggen, zeker en eenvoudig snijden zonder afval
- Precieze snede zonder beschadiging door een unieke messenplaatsing met zijdelingse geleiding
- Goede toegankelijkheid door slanke vorm
- Uit glasvezelversterkte, uit meer-componenten kunststof met zachte grijpzone

MM



### Algemeen

Artikel-nr.	90 22 01 SB
EAN	4003773082286
gewicht	47 g
Afmetingen	100 x 86 x 38 mm
REACH conformiteit	bevat SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijdcapaciteiten (diameter)	Ø 13 – 32 mm
------------------------------	--------------

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



Comfortabele bediening door afsluiting met vergrendelklink en opening door binnen liggende veer



Ook voor beschermpepijpen van aluminium compound pijpen in de sanitaire sector tot Ø 32 mm



Zuivere snijdkant en geen beschadigingen van de binnen liggende kabels, omdat altijd boven op de as gesneden wordt

!Einfache Handhabung: KNIPEX TwistCut® zusammendrücken, mit leichtem Druck drehen, fertig!



