

VARIOfit Etagenwagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 203217



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagenwagen

mit Gitterwänden

Etagenwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm
- Etage(n) aus Holz
- Aufbau 3 Wände (Drahtgitter)
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- Höhe x Länge x Breite 1220 x 1190 x 725 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager


- Radanordnung rechteckig
- 12 Jahre Garantie

Technische Details









Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Etagenwagen	Bereifung	TPE
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter)	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Höhe	1220 mm	elektrisch leitend	nein
Traglast	500 kg	Schiebebügel	1 Stück
Material Etage(n)	Holz	klappbar	nein
Material	Stahl	Radanordnung	rechteckig
Material Verarbeitung	verschweißt	Oberfläche	pulverbeschichtet
Länge	1190 mm	Farbe	enzianblau // RAL5010
Breite	725 mm	Garantie	12 Jahre
Euronorm	nein	Gewicht	50 kg
Etagenausrichtung	gerade		

Zubehör

203024		Ladefläche für Plattformwagen, aus Stahl, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, für Ladefläche Länge x Breite 1000 x 700 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203078		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203079		4 Abweisrollen, für Transportwagen, aus Kunststoff, Durchmesser 100 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203087		Räder mit Vollgumbereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 125 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203088		Räder mit Vollgumbereifung, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 160 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203089		Räder mit Vollgumbereifung, für Plattformwagen, Bereifung Vollgummi, antistatisch, Durchmesser 200 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
203235		Fachboden für Etagenwagen, Länge x Breite 1000 x 700 mm, aus Holz in Dekor Buche
203237		Drahtgitterwand für Etagenwagen, Höhe x Länge 926 x 1000 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
203239		Drahtgitterwand für Etagenwagen, Höhe x Länge 1526 x 1000 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

203724		Räder mit Luftbereifung, für Etagenwagen, Bereifung Luft, Traglast 150 kg, Durchmesser 150 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	---

Dazu passt auch ...

208490		Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505112		Hallenmarkeirfarbe, Standardfarbe, in RAL1003 Signalgelb, Inhalt 5 l
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
528958		Auftragsplaner, 10 Fächer, Höhe x Breite 1282 x 554 mm, Ablage(n) aus Kunststoff in grau