

ZARGES

Stufenstehleiter


Nova S

Aufstieg einseitig, 8
Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest),
Standhöhe 1,7 m, Holmlänge 2,49 m,
Aus Aluminium

Artikelnummer: 203461



10
YEARS
WARRANTY



ZARGES Stufenstehleiter Nova S

Ausführung D, A, CH, F

Stufenstehleiter

- Länder-Ausführung D, A, CH, F
- Aufstieg einseitig
- 8 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest)
- Standhöhe 1,7 m
- Stufentiefe 80 mm
- Holmlänge 2,49 m
- Stufen-Holm-Verbindung gebördelt
- Sichere Anwendung durch Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
- Ausgestattet mit Ablageschale
- Aus Aluminium
- Gewicht 10,2 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	klappbar	ja
Leitertyp	Stufenstehleiter	fahrbar	nein
Ländervariante	Ausführung D, A, CH, F	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Material	Aluminium	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherheitsbügel und Spreizsicherung
Nutzung	einseitig	Sicherheitsbügel	nein
Länge Holm	2,49 m	Spreizsicherung	ja
Standhöhe	1,7 m	Leiter Ausführung	zweiteilig
Tiefe Podest	250 mm	Leiter Ausstattung	Ablageschale
Arbeitshöhe	3,7 m	Ablageschale	ja
Stufen Anzahl	8	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	Riffelblechstufe(n)	Norm	DIN EN 131 professional
Tiefe Stufen	80 mm	Garantie	10 Jahre
Breite Stufen	250 mm	Gewicht	10,2 kg

Dazu passt auch ...

149272		Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe
215546		Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß
221260		Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenk- und 2 Bockrollen
221388		Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9
523826		Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss
528920		Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE