

Kupplungen - 7-polig, mit Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31512
EAN	4024941315128
Produktgruppe	Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	16A
Polzahl	7p
Polzahl	6P+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	230V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Klappdeckel blau RAL 5015
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 10mm bis max. Durchmesser 21mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,295 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941315128
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,295 kg

Logistikdaten	
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941823715
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,102 kg
Volumen	8.750 ccm

