

Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe: VdS 0/N, Höhe x Breite x Tiefe 800 x 490 x 430 mm, 2 Ebene(n), Korpus mit Lackierung, Front mit Lackierung

Artikelnummer: 529795



Format Tresorbau Wertschutzschrank

Sicherheitsstufe VdS 0/N

Format Tresorbau Wertschutzschrank

- Sicherheitsstufe: VdS 0/N
- Feuerschutz: nicht brandgeschützt
- Höhe x Breite x Tiefe 800 x 490 x 430 mm
- Höhe x Breite x Tiefe innen 735 x 418 x 295 mm
- 2 Ebene(n)
- für 10 Ordner
- Flügeltür
- Türöffnungswinkel 180 °
- verschließbar mit Doppelbartschloss
- Verriegelung 3-seitig
- Schließbolzen Ø 25 mm
- Tür 135 mm stark
- Konstruktion aus Stahl

- Korpus mit Lackierung
- Front mit Lackierung
- Versicherungsschutz: gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €
- vorbereitet für Bodenverankerung
- Gewicht 185 kg

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Innenhöhe	735 mm
Schranktyp	Tresor	Innenbreite	418 mm
Höhe	800 mm	Innentiefe	295 mm
Breite	490 mm	Türtyp	Flügeltür
Tiefe	430 mm	Türöffnungswinkel	180 °
Volumen	90 l	Türstärke	135 mm
Sicherheitsstufe	VdS 0/N	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden	Oberfläche Korpus	lackiert
Böden / Ebenen Anzahl	2 Stück	Oberfläche Front	lackiert
Ordnerkapazität	10 Stück	Farbe Boden	Korpusfarbe
Verankerung	Bodenverankerung	Oberfläche Boden	lackiert
Verriegelung	3-seitig	abschließbar	ja
Brandschutz	nicht brandgeschützt	Schließsystem	Doppelbartschloss
versicherbar	ja	Schließbolzen-Ø	25 mm
Versicherungsschutz	gewerblich bis 20.000 €/Privat bis 65.000 €	Gewicht	185 kg
Einbruchschutz	ja		

Zubehör

528150		Zahlenkombinationsschloss, Tiefe 42 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
--------	---	--

Dazu passt auch ...

139643		Sortierstation, 12 Fächer, passend für DIN C4, für den Einbau in Schränke, Höhe x Breite x Tiefe 293 x 723 x 331 mm, aus Polystyrol in grau/blau
146303		Mobiler Aktenvernichter, Schnittart Partikel 4x10 mm, Schnittleistung bis 6 Blatt, Behältervolumen 30 l, Sicherheitsstufe: P-4, O-1, T-2, E-2, Höhe x Breite x Tiefe 520 x 444 x 360 mm
504279		Bahnhofsuhr, Quarzuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit Balkenziffern, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus ABS in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb