

Produktinformationen

Krankentrage N 1 x klappbar Chemiefasergewebe 4 Gleitfüße

Maße: 2.302 x 556 x 137 mm Faltmaß: 1.920 x 150 x 145 mm Nach DIN 13024. Nahtlose Aluminium-Vierkantprofile, hochbelastbar, verriegelbare Stahlgelenke, Tragegriffe einschiebbar. Patienten-Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen. Tragenbezug pflegeleicht, desinfizierbar, verrottungsbeständig, beschichtetes Chemiefasergewebe mit Kopfkissentasche. Bezug Chemiefasergewebe mit 4 Gleitfüßen.



Artikel-Nr.	0601004
GTIN	4250108802075
Zolltarif-Nr.	94029000
Herkunftsland	DE-HE
eclass 4	40040805
eclass 5	40049105
Höhe in mm	2302
Breite in mm	556
Tiefe in mm	138
Gewicht in kg	9,004
Norm	DIN 13024
Farbe	silber
Material	Aluminium
Wasserfest	
Abschließbar	
Spritzwassergeschützt	
Wandhalterung	ohne

Arzneimittel	Kein Arzneimittel
Medizinprodukteklasse	Klasse I
Biozid	nein
PSA	
PZN	5389681
BfArM Zul-Nr.	
BAuA Reg-Nr.	
EMDN	V08050199
Basis UDI	42501088128JD
UDI-DI	04250108802075
UN-Nr.	
O2 in Liter	0