

VARIOfit **chariot à plateaux**

force 500 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
600 mm, plateau(x) en bois, châssis
avec finition époxy résistante aux
chocs et aux rayures en RAL7016 gris
anthracite, avec bandage TPE

Numéro d'article: 225994



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à plateaux lourd

2 plateaux en bois

chariot à plateaux

- force 500 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 600 mm
- plateau(x) en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en acier soudée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EASYSTOP et protège-pieds

- disposition des roues rectangulaire
- 12 années de garantie


Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| appareil de manutention | chariot de manutention | conducteur d'électricité | non |
| type de chariot | chariot à étagères | poignée | 1 pièce |
| charge | 500 kg | rabattable | non |
| longueur de plateau | 1000 mm | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| largeur de plateau | 600 mm | pneumatique | TPE |
| nombre de plateaux | 2 pièce | Ø de roue | 200 mm |
| matériau plateau(x) | bois | roulement | roulement à billes |
| force plateau | 200 kg | disposition des roues | rectangulaire |
| alignement de niveaux | droit | équipement roue | roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds |
| hauteur | 905 mm | surface | finition peinture époxy |
| matériau | acier | couleur | gris anthracite // RAL7016 |
| norme européenne | non | garantie | 12 années |
| rehausses | aucune | Poids | 40,5 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 203072 |  | 4 roulettes pivotantes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203079 |  | 4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203082 |  | roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203087 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 125 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203088 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203089 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203724 |  | roues à bandage pneumatique, pour chariot à plateaux, bandage air, force 150 kg, diamètre 150 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 149743 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein |
|--------|---|--|

| | | |
|--------|--|--|
| 203396 |  | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort |
| 215911 |  | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm |
| 221143 |  | gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9 |
| 221309 |  | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique |
| 505133 |  | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |