

Productinformatie

95 22 165

Kabelschaar

Met openingsveer



- Voor het knippen van Cu- en Al- kabels, enkel- en meerdradig
- Knipt keurig glad af zonder te vervormen
- Niet geschikt voor staaldraad en hardgetrokken koperdraad
- Geharde en nauwkeurig geslepen snijkanten
- Gemakkelijke snede met éénhandbediening
- Met klembeveiliging
- Verstelbaar schroefscharnier
- Openingsveer ligt in het scharnier, voor verlies gewaarborgd
- Speciaal gereedschapsstaal in bijzondere kwaliteit, gesmeed, oliegehard

AAA

Algemeen	
Artikel-nr.	95 22 165
EAN	4003773069812
Schaar	gebruineerd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	254 g
Afmetingen	165 x 52 x 22 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing
Technische specificaties	
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	50 mm ²
Snijdwaaarde Cu-kabel, meerdradig	Ø 15 mm
AWG	1 / 0

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen