

handtrekwagen

draagvermogen 200 kg, laadvlak
lengte x breedte 600 x 400 mm,
opbouw kunststof bak, constructie
van staal (gelast) met slijtvaste
kunststof coating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 wielen, met
polyurethaan-banden



Artikelnummer: 224716

Handtrekwagen

handtrekwagen

- draagvermogen 200 kg
- laadvlak lengte x breedte 600 x 400 mm
- opbouw kunststof bak
- constructie van staal (gelast) met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw
- hoogte x lengte x breedte 660 x 1270 x 625 mm
- 2 wielen
- wiel Ø 260 mm
- met polyurethaan-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	hoogte	660 mm
type wagen	handtrekwagen	lengte	1270 mm
draagvermogen	200 kg	breedte	625 mm
constructies	kunststof bak	stuurstang	ja
lengte laadvlak	600 mm	euronorm	ja
breedte laadvlak	400 mm	wielen aantal/soort	2 wielen
materiaal onderstel	staal	banden	polyurethaan
oppervlak onderstel	kunststof coating	wiel-Ø	260 mm

kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	11,4 kg
materiaal verwerking	gelast		