

## BS-ROLLEN

### wiel

draagvermogen 600 kg, banden kunststof, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf met wiellager, naaf lengte x Ø 58 x 20 mm, velg van kunststof

Artikelnummer: 712158



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Wiel

wiel

- draagvermogen 600 kg
- banden kunststof
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf met wiellager
- naaf lengte x Ø 58 x 20 mm
- velg van kunststof
- velg zonder draadvangkappen

## Technische details

transporttechniek	rollen	geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen
roltype	transporttoestelwiel	elektrisch geleidend	nee
bouwmodel	wiel	rem	zonder
draagvermogen	600 kg	draadvangkappen	nee
banden	kunststof	naaflengte	58 mm
wiel-Ø	200 mm	naafboorgat	20 mm
materiaal velg	kunststof	wielbreedte	50 mm
wiellager	wiellager	gewicht	0,92 kg

## Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken