

## Cemo Streugutbehälter

Inhalt 700 l, Höhe x Länge x Breite  
960 x 1340 x 990 mm, Aus GFK  
(glasfaserverstärkter Kunststoff),  
Behälter grün, Deckel orange,  
Wände geschlossen

Artikelnummer: 313414



## Cemo GFK-Streugutbehälter

Streugutbehälter

- Beständig gegen Korrosion und UV-Strahlung
- Inhalt 700 l
- Höhe x Länge x Breite 960 x 1340 x 990 mm
- Aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
- Ausgestattet mit Klappdeckel
- Behälter grün, Deckel orange
- Wände geschlossen
- Boden geschlossen
- 10 Jahre Garantie

Außeneinrichtung	Winterdienst	Deckeltyp	Klappdeckel
Winterdienst	Streugut-Handling	Farbe Deckel	orange
Behältertyp	Streugutbehälter	Euronorm	nein
Inhalt	700 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	960 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	1340 mm	Lebensmittelgeeignet	nein
Breite	990 mm	Gefahrstoffeeignung	nein
Form	eckig	Beständigkeit	gegen Korrosion und UV-Strahlung
Material	GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)	unterfahrbar	nein
Farbe	grün	Garantie	10 Jahre
Deckel	ja	Gewicht	30 kg

## Zubehör

775078 Vorhängeschloss für Streugutwagen

## Dazu passt auch ...

369022		Mülltonne, Inhalt 80 l, Korpus aus Polyethylen in grau, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 445 x 520 mm, Deckel aus Polyethylen in grau, komplett umklappbar, Unterbau 2 Räder mit Vollgummi-Bereifung
527157		Handfeger-Set, mit Rosshaarborsten, Schaufel Breite x Tiefe 230 x 220 mm, Arbeitsbreite 200 mm, Holz-Stiel
530286		Schneeschaufel, Schaufel aus GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff), Besen mit Aluminiumkante