


TECHNISCHES DATENBLATT

1510 - Admiral® Florador



3-Lagen-PVC-Wasserschlauch für Standardanwendungen in Bau, Industrie und Gartenanlagen. Verwindungsfrei (No Twist).

ke-Artikel: Komplett eingebunden mit System GEKA®

ke1-Artikel: Komplett eingebunden mit System GARDENA® in Messing mit Wasserstop

Seele: PVC, schwarz, glatt

Decke: PVC, gelb, glatt, roter Streifen

Druckträger: hochfeste Trikotereinlage

Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C

Art.-Nr./Name	Maße (mm)	Länge (m)	BD/PD (bar)	Gewicht (kg/VE)	VE	EAN
1510-13-25	13 x 2,5	25	10 / 30	0,135	MT	4006918120935
1510-13-50	13 x 2,5	50	10 / 30	0,135	MT	4006918120133
1510-19-25	19 x 2,7	25	10 / 30	0,230	MT	4006918120959
1510-19-50	19 x 2,7	50	10 / 30	0,230	MT	4006918120195
1510-25-25	25 x 3,5	25	10 / 30	0,410	MT	4006918120966
1510-25-50	25 x 3,5	50	10 / 30	0,410	MT	4006918120256
1510-13-25ke	13	25	BD 10	3,550	ST	4006918120416
1510-13-25ke1	13	25	BD 10	3,550	ST	4006918120003
1510-13-50ke	13	50	BD 10	6,950	ST	4006918120430
1510-13-50ke1	13	50	BD 10	6,950	ST	4006918120010
1510-19-25ke	19	25	BD 10	5,900	ST	4006918120454
1510-19-25ke1	19	25	BD 10	5,900	ST	4006918120027
1510-19-50ke	19	50	BD 10	11,700	ST	4006918120492
1510-19-50ke1	19	50	BD 10	11,700	ST	4006918120034
1510-25-25ke	25	25	BD 10	10,450	ST	4006918120478
1510-25-50ke	25	50	BD 10	20,700	ST	4006918120485

Copyright © 2020

KLOTZ Technics GmbH & Co KG, Bergstraße 13, D-40822 Mettmann

Irrtum vorbehalten - Weitere rechtliche Hinweise siehe www.klotztechnics.com/Impressum unter Punkt IV. HAFTUNG