

Unterschrankausstattung

- ▶ Falttür Eckschrankdrehbeschlag
- ▶ Revo 90°

Falttür Eckschrankdrehbeschlag Revo 90°



- ▶ Basisbeschlag für Korpusmaße 800 mm x 800 mm und 900 mm x 900 mm
- ▶ Die Revo 90° Mechanik lässt die Fronten beim Öffnen des Schrankes in den Korpus hineinschwenken und ermöglicht so einen freien Zugriff auf den Stauraum
- ▶ Mit integrierter Dämpfung Silent System, Schließgeschwindigkeit werkzeuglos einstellbar
- ▶ Für lichte Schrankhöhen 660 mm - 860 mm
- ▶ Durch das Montagekreuz ist kein zusätzlicher Oberboden erforderlich
- ▶ Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
- ▶ Belastbarkeit 25 kg / Boden
- ▶ Drehböden stufenlos höhenverstellbar
- ▶ Der Basisbeschlag ist für die Aufnahme von zwei Böden ausgerichtet
- ▶ Optionales Nachrüsten eines dritten Drehbodens auch im fertig montierten Schrank möglich
- ▶ Drehbodenträger für dritten Tablardrehboden, Bestell-Nr. 9 079 831, VE 1 Stück
- ▶ Stahl pulverbeschichtet

Set besteht aus:

- ▶ 1 Stück Montagekreuz inklusive Distanzstücke, Stahl verzinkt
- ▶ 1 Stück Teleskopmittelachse mit Falttürmechanik und Frontbefestigungen, silber bzw. anthrazit
- ▶ 1 Stück Drehbodenträger für den zweiten Boden, silber bzw. anthrazit

Bestell-Nr. / Farbe		VE
silber	anthrazit	
9 080 040	9 277 663	1 Set



Details



[hettich.com/short/605934](https://www.hettich.com/short/605934)