



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 93580 ESD-Eurobakken rolplateau



Elektrostatisch geleidende uitvoering (ESD = Electrostatic Discharge). Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Open hoekstaal constructie. Geschikt voor eurobakken 600 x 400 mm. TPE-ESD-wielen (thermoplastisch elastomeer) elektrostatisch geleidend. Naaf met precisie kogellager. 4 Zwenkwielen, waarvan 2 met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

## Technische details:



<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	250
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	605
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	408
<b>Laadvlakhoogte (mm)</b>	182
<b>Totale lengte (mm)</b>	611
<b>Totale breedte (mm)</b>	414
<b>Totale hoogte (mm)</b>	209
<b>Wielen</b>	TPE-ESD
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	9
<b>Land van herkomst</b>	Duitsland
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	73269098
<b>GTIN</b>	4017976935805