

Information produit

26 17 200

Pince demi-ronde avec tranchant

(pince bec de cigogne)

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900

- Pointes élastiques : indéformables, même soumises à la torsion
- Pointes de précision flexibles et supportant la torsion
- Mâchoires demi-rondes, longues et effilées
- Avec tranchants pour fils doux, mi-durs et durs
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 61 HRC
- Becs droits
- Acier électrique au vanadium, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	26 17 200
EAN	4003773016069
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	isolées par surmoulage, certifiées VDE
Poids	212 g
Dimensions	200 x 60 x 28 mm
Norme	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,2 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,2 mm
Épaisseur de la mâchoire (articulation) (T1)	9,5 mm
Largeur des pointes (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Longueur de la mâchoire (L3)	73,0 mm
Largeur de tête (W3)	18 mm
Certifié VDE	oui

Sous réserve de toute modification technique et erreur.