

Kabelstrop

4 strengen, draagvermogen 0 - 45° /
45 - 60° 3200 / 2300 kg, nuttige
lengte 1 m, kabel-Ø 12 mm, met
ooghaak

Artikelnummer: 505067



Kabelstrop

met 4 strengen

kabelstrop

- 4 strengen
- draagvermogen 0 - 45° / 45 - 60° 3200 / 2300 kg
- nuttige lengte 1 m
- kabel-Ø 12 mm
- met ooghaak
- van staal
- conform DIN EN 13414-1 en de aanbevelingen van FSA

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	4 stuks
aanslagmiddel	kabelstrop	haaktype	ooghaak
draagvermogen (enkelvoudig direc	3200 kg	kabel-Ø	12 mm
draagvermogen 0-45°	3200 kg	materiaal	staal
draagvermogen 45-60°	2300 kg	norm	DIN EN 13414-1 //

	aanbevelingen FSA
nuttige lengte 1 m	gewicht 9,01 kg

Gerelateerde Producten

505077

extra lengte voor kabelstrop, draagvermogen 3200 kg, 4 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar