

Euronorm-Stapelbehälter

Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 10 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen



Artikelnummer: 221289



Euronorm-Stapelbehälter

mit geschlossenen Grifföchern

Euronorm-Stapelbehälter


- Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm
- Höhe x Länge x Breite innen 110 x 356 x 256 mm
- Inhalt 10 l
- Traglast 15 kg
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aus Polypropylen in grau
- Wände geschlossen, Boden geschlossen
- Einfacher Transport durch geschlossene Grifföcher
- Mehrfach stapelbar
- Rollenbahnggeeignet
- temperaturbeständig von -10 °C bis +80 °C

Technische Details




Behältertyp	Stapelbehälter	nestbar	nein
Euronorm	ja	faltbar	ja

Inhalt	10 l	Wandkonstruktion	geschlossen
Höhe	120 mm	Bodenkonstruktion	geschlossen
Länge	400 mm	Traglast	15 kg
Breite	300 mm	Temperaturbeständigkeit	-10 °C bis +80 °C
Innenhöhe	110 mm	rollenbahnggeeignet	ja
Innenlänge	356 mm	Tragevorrichtung	geschlossene Grifflöcher
Innenbreite	256 mm	Farbe	grau
Material	Polypropylen	Gewicht	0,8 kg
stapelbar	ja		

Zubehör

225286		Auflagedeckel, Aus Polypropylen, für Behälter Länge x Breite 400 x 300 mm, in grau
--------	---	--

Dazu passt auch ...

221144		Schutzhandschuhe, aus Polyamid in weiß mit Polyurethan-Beschichtung, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 7
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft
227910		Unisex-Arbeitshose, Größe XL, Schnitt bequem und weit