


Kombikatze

Zuglast 5000 kg, Rollkatze,
Standardhub Länge 3 m

Artikelnummer: 508980



Kombikatze

Traglast 5000 kg

Kombikatze

- Zuglast 5000 kg
- Rollkatze
- Standardhub Länge 3 m
- Flanschbreite 114 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 2
- Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
- Bauhöhe 808 mm
- Breite x Tiefe 448 x 355 mm
- mindestens 1,4 m Kurvenradius
- Hubaufwand an Hub-Handkette 37 daN
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Technische Details

Hebegerät Hebezeug




Tiefe 355 mm

| | | | |
|----------------------|------------|-----------------------|--------|
| Hebezeugtyp | Kombikatze | Länge Bedienungskette | 2,5 m |
| Laufkatze Ausführung | Rollkatze | Min. Kurvenradius | 1,4 m |
| Zuglast | 5000 kg | Hubkraft | 37 daN |
| Standardhub | 3 m | Maß A | 636 mm |
| Bedienung Hub | manuell | Maß B | 472 mm |
| Flanschbreite | 114-203 mm | Maß C | 745 mm |
| Strangzahl | 2 Stück | Maß F | 3 mm |
| Kettenelemente | 10 x 30 mm | Maß S | 42 mm |
| Material | Stahl | Maß Z | 15 mm |
| Bauhöhe | 808 mm | Gewicht | 86 kg |
| Breite | 448 mm | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 508986 | · | Mehrhub für Rollkatze, für Mehrhub mit 5000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |
| 509005 | · | Größere Flanschbreite für Kombikatze, Traglast 5000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 142256 |  | Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm |
| 210861 |  | Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einzelschere aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange |
| 526536 |  | Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung |