

## Sichtlagerkasten Classic

Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 /  
200 mm, Aus Polypropylen in rot

VE 27 Stück

Artikelnummer: 974176



## Sichtlagerkasten Classic

mit großer Griffmulde für leichtes Anheben


Sichtlagerkasten





- Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm
- Aus Polypropylen in rot
- Einfacher Transport durch große Griffmulde an Stirn- und Rückseite
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +60 °C
- Rollenbahnggeeignet

## Technische Details

|                     |                                     |                      |  |
|---------------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Behältertyp         | Sichtlagerkasten                    | rollenbahnggeeignet  | ja                                       |
| Euronorm            | nein                                | stapelbar            | ja                                       |
| Höhe                | 125 mm                              | Griff                | große Griffmulde an Stirn- und Rückseite |
| Breite              | 145 mm                              | Lebensmittelgeeignet | ja                                       |
| Tiefe               | 230 mm                              | Temperaturbereich    | -40 °C bis +60 °C                        |
| Bodentiefe          | 200 mm                              | Farbe                | rot                                      |
| Material            | Polypropylen                        | Größe                | 4 - HxBxT 122x140x230/200 mm             |
| recyclbar           | ja                                  | Gewicht              | 0,23 kg                                  |
| Gefahrstoffefignung | verschiedene Stoffe, bitte anfragen |                      |  |

## Zubehör

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 989468 |  | Etikett für Sichtlagerkästen, für Behälter Höhe x Breite 122 x 140 mm |
|--------|---|---|

| <b>Dazu passt auch ...</b> |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 209420                     |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 760 x 1000 x 430 mm, 104 Kästen aus Polyethylen, Nutzung beidseitig, Ständer mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau  |
| 524162                     |  | Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 2 Schubladen, 1 Ablageboden, Verschießbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau |
| 529930                     |  | Leichte Universal-Stufenleiter, Aufstieg einseitig, 6 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), Podest mit Anti-Rutsch-Einsätzen, Standhöhe 1,25 m, Podest Breite x Tiefe 250 x 250 mm, Aus Aluminium   |
| 531075                     |  | Regal mit Sichtlagerkästen - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 900 x 1020 x 200 mm, 72 Kästen aus Polypropylen in rot, Nutzung einseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7012 Basaltgrau   |