


Kombikatze

Zuglast 5000 kg, Rollkatze, Hubhöhe
3 m

Artikelnummer: 508980



Kombikatze

Traglast 5000 kg

Kombikatze

- Zuglast 5000 kg
- Rollkatze
- Hubhöhe 3 m
- Flanschbreite 114 - 203 mm
- Anzahl Kettenstränge 2
- Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
- Bauhöhe 808 mm
- Breite x Tiefe 448 x 355 mm
- mindestens 1,4 m Kurvenradius
- Hubaufwand an Hub-Handkette 37 daN
- Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
- europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug



Technische Details

Hebegerät Hebezeug




Tiefe 355 mm

Hebezeugtyp	Kombikatze	Länge Bedienungskette	2,5 m
Laufkatze Ausführung	Rollkatze	min. Kurvenradius	1,4 m
Zuglast	5000 kg	Hubkraft	37 daN
Hubhöhe	3 m	Maß A	636 mm
Bedienung Hub	manuell	Maß B	472 mm
Flanschbreite	114-203 mm	Maß C	745 mm
Strangzahl	2 Stück	Maß F	3 mm
Größe Kettenelemente	10 x 30 mm	Maß S	42 mm
Material	Stahl	Maß Z	15 mm
Bauhöhe	808 mm	Sicherheitsausstattung Hebegerät	europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug
Breite	448 mm	Gewicht	86 kg

Zubehör

508986		Mehrhub für Rollkatze, für Mehrhub mit 5000 kg Traglast, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
509005		Größere Flanschbreite für Kombikatze, Traglast 5000 kg, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

142256		Blechgreifer, Traglast 5000 kg, Griffbereich 0 - 50 mm
210861		Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1010 x 520 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
526536		Kranwaage, Wägebereich von 0 bis 10000 kg, Ablesbarkeit in 1000 g Schritten, Gehäuse aus Metall / Haken aus Stahl, Lieferung inklusive Fernbedienung