



Product data sheet

Art nr.: 2842 Bakwagen met wanden van staalplaat

Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007. Bodem van staalplaat, gepoedercoat. Profielstalen constructie. Wanden van staalplaat, ingelast, gepoedercoat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem. Nuttige hoogte: 816 mm.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
Laadvlak lengte (mm)	1000
Laadvlak breedte (mm)	700
Laadvlakhoogte (mm)	806
Totale lengte (mm)	1130
Totale breedte (mm)	725
Totale hoogte (mm)	1069
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Uitvoering	staalplaat
Gewicht (kg)	83
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976028422