

Broszura informacyjna

22 06 160

- Do formowania pętli z drutu
- Okrągłe, krótkie szczęki, gładko szlifowane
- Gładkie końcówki
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana olejowo

Szczypce okrągłe

DIN ISO 5745 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

Ogólna	
Nr art.	22 06 160
EAN	4003773033790
Szczypce	chromowane
Główka	chromowane
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami, izolowane wg VDE
Waga	175 g
Wymiary	160 x 48 x 19 mm
Norma	DIN ISO 5745 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Grubość szczęki (złącze) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	3,0 mm
Długość szczęki (L3)	30,0 mm
Szerokość główki (W3)	18 mm
izolowane wg VDE	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

