

Termékinformációk

97 52 35

KNIPEX PreciForce®

Krimpelő fogó

- állandóan jó minőségű krimpelés a precíziós profilokkal és kényszerzárással (kireteszelhető)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Jól kezelhető a fogantyú kedvező beállításával, csekély a súlya, rövid kiviteli formája, ergonomiai kialakított fogantyúkkal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett



Általános

Cikkszám	97 52 35
EAN	4003773051886
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	494 g
Méret	220 x 60 x 31 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	szigetetlen, nyitott dugaszoló csatlakozó (4,8 + 6,3 mm)
Kapacitás négyzetmilliméter	0,5 — 6,0 mm ²
Fészkek száma	3
AWG	20 — 10

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk