

## Blume Förderanlagen rouleau de manutention



surface de roulement en acier, force 120 kg, longueur x diamètre 300 x 80 mm, avec axe fileté



Numéro d'article: 105246

## Blume Förderanlagen Rouleau de manutention

### Rouleau individuel

rouleau de manutention

- surface de roulement en acier
- force 120 kg
- longueur x diamètre 300 x 80 mm
- avec axe fileté
- longueur de serrage 321 mm

### Détails techniques



|                         |                        |                     |            |
|-------------------------|------------------------|---------------------|------------|
| manutention dynamique   | convoyeurs             | longueur            | 300 mm     |
| type de convoyeur       | convoyeur à rouleaux   | diamètre            | 80 mm      |
| composants de convoyeur | rouleau                | type d'axe          | axe fileté |
| type de roulettes       | rouleau de manutention | longueur de serrage | 321 mm     |
| matériau                | acier                  | Poids               | 1,8 kg     |
| charge                  | 120 kg                 |                     |            |

### Cela s'adapte aussi ...

505362



potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 520983 |  | table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir   |
| 523822 |  | kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |