

## Casco roulette fixe



force 130 kg, diamètre 80 mm, longueur moyeu 40 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243233

### roulette fixe

- force 130 kg
- diamètre 80 mm
- longueur moyeu 40 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

### Détails techniques

|                       |                                      |                     |         |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------|---------|
| manutention dynamique | roulettes                            | élément de fixation | panneau |
| type de roulettes     | roulettes pour moyens de manutention | matériau de boîtier | acier   |
| modèle                | roulette fixe                        | frein               | sans    |
| charge                | 130 kg                               | pare-fils           | oui     |
| pneumatique           | polyuréthane                         | longueur de moyeu   | 40 mm   |

|                   |                      |                      |             |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Ø de roue         | 80 mm                | distance trou de vis | 80/77x60 mm |
| matériau de jante | polyamide            | surface de boîtier   | galvanisé   |
| roulement         | roulement à rouleaux | Poids                | 0,43 kg     |