


hofs Schrägbodenregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 535 mm, Feldlast 300 kg, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 865192



hofs Schrägboden-Regal

Anbauregal

Schrägbodenregal - Anbaufeld




- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 535 mm
- Feldlast 300 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- 3 Ebene(n) mit Schrägboden, ohne Abdeckboden
- Die eingelagerte Ware gleitet durch eine Fachbodenneigung von 34 ° selbständig, aufgrund der eigenen Schwerkraft, zur Entnahmeseite

- Ebenen mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Aussteifungstraversen
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Sicherheit bzgl. Material, Konstruktion und Statik im betrieblichen Einsatz durch Gütezeichen RAL-RG 614/1 (H44) bestätigt
- Entspricht der DGUV-Regel 108-007 (ehemals BGR 234)
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar






Technische Details

| | | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| Möbeltyp | Regal | Fachbreite | 1000 mm |
| Regaltyp | Schrägbodenregal | Fachtiefe | 500 mm |
| Regalsystem | Stecksystem | Nutzung | einseitig |
| Regalfeld | Anbaufeld | Oberfläche Boden | verzinkt |
| Material | Stahl | Oberfläche Ständer | verzinkt |
| Höhe | 2000 mm | Regal Ausstattung | Böden |
| Breite | 1006 mm | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade |
| Tiefe | 535 mm | Stabilität / Aussteifung / Verst | Aussteifungstraversen |
| Fachlast | 100 kg | Farbe Ausführung | verzinkt |
| Feldlast | 300 kg | Lieferumfang | Anbauregal mit 1 Ständerahmen und Ebenen gem. Angebot |
| Böden- / Ebenentyp | Schrägboden | Anlieferung | zerlegt |
| Böden / Ebenen Anzahl | 3 Stück | Zertifizierung | RAL-Gütezeichen |
| Böden / Ebenen Ausstattung | vordere Anschlagkante | Garantie | 5 Jahre |
| Neigung | 34 ° | Gewicht | 30,02 kg |
| Abdeckboden | nein | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 150122 |  | Wandverankerung für Steckregal, Bis 45 mm verstellbar, In lichtgrau |
| 868747 |  | Schrägboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 600 mm, Für eine Fachlast von 100 kg, Ausgestattet mit vorderer Anschlagkante zur Sicherung der Ware gegen das Herausfallen, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 916974 |  | Schrägbodenregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1306 x 535 mm, Feldlast 300 kg, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146386 |  | Transportroller, Traglast 250 kg, Ladefläche Länge x Breite 600 x 400 mm, Ladehöhe 160 mm, Plattform aus Kunststoff, mit Abrollrand, Konstruktion aus Polyethylen in rot, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Mit Polypropylen-Bereifung |
| 203969 |  | Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung |
| 208490 |  | Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel |
| 508821 |  | Stehhilfe, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Sitz Höhe 600 - 850 mm, Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz |
| 762906 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 400 x 300 mm, Inhalt 10 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen |