

Örtlicher Geltungsbereich**GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG****Vinox****GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT**

Verursacht Verätzungen.
Gefahrenbezeichnung : C - Ätzend

Wassergefährdungsklasse: wassergefährdend (WGK 2)

Ätzend

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schuhhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.



Schutzhandschuhe.
Empfehlung: Naturlatexhandschuhe mit Polychloropren-Latex-Anteil und einer Schichtdicke von 0,6 mm erreichen eine Schutzdauer von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europannorm DIN/EN 374) und eine Quellbeständigkeit von <15%.
undurchlässige Schutzkleidung
Schutzbrille mit Seitenschutz.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.
Nicht mit anderen Reinigern oder Chemikalien mischen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Geeignete Löschmittel : Alle Löschmittel möglich.
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.

Ausgelaufenes Produkt mit viel Wasser wegspülen.
Nicht in Oberflächenwasser gelangen lassen.

ERSTE HILFE

Arzt:

Einatmen: Keine Gefahr durch Inhalation
Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.
Augenkontakt: Sorgfältig mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Erbrechen möglichst verhindern.
Arzt konsultieren.

**SACHGERECHTE ENTSORGUNG**

Entsorgung von Produktresten : Abfälle nicht in den Ausguß schütten.
Behälter mit Wasser reinigen. Gereinigte Behälter zur Wiederverwertung an die Firma zurückgeben.

SONSTIGES

Die Angaben beziehen sich auf das Produkt im Konzentrat.

Druckdatum: 16.06.2005

Nr.: j5506_ba

Datum:

Unterschrift: