

Artikelnummer: 125449

Kurzbeschreibung: ESD-etagewagen, 3 etages, L 850 x B 500 mm, tot 300 kg, staal/hout, leisteengrijs

Langbeschreibung: ESD-etagewagen, 3 etages, L 850/1000 x B 500/600 mm, tot 300 kg, staal/hout, leisteengrijs: De ESD-tafelwagen biedt plaats op 3 niveaus en kan tot 300 kg dragen. Het model is gebaseerd op een elektrisch geleidende staal/houtconstructie en heeft de kleur leigrijs. De ESD-tafelwagen is een goede keuze voor het transport van elektrotechnische en computeronderdelen. Het biedt veel ruimte op drie niveaus en heeft een elektrisch geleidende constructie. Dit geldt voor de laadgebieden, het frame en ook de banden. De tafel voert de statische lading onmiddellijk af, de gebruiker profiteert van permanente aarding. Dit beschermt de elektrische componenten en maakt het vaak mogelijk deze op een verstandige manier te transporteren. De fabrikant biedt een gemakkelijk verplaatsbare tafel met wielen met remmen. De banden laten geen sporen achter op de grond en bieden een hoge mate van comfort dankzij de nauwkeurige diepe groefkogellagers. De drie niveaus bestaan uit panelen op houtbasis, het frame is gemaakt van stalen buizen en profielstaal in gelaste en gepoedercoate uitvoering. Het draagvermogen is hoog bij 300 kg. Het is een product gemaakt in Duitsland in de kleur leisteengrijs. Kopers kunnen kiezen uit twee afmetingen: L 850 x B 500 of L 1000 x B 600 mm.

- Laadruimte:** 3 legplanken met legborddiepte: 206, 517, 827 mm
- Materiaal:** Houten basismateriaal
- Afmetingen van de laadruimte:** 850 x 500 mm of 1000 x 600 mm
- Draagvermogen middelste en bovenste laadvlak:** 80 kg
- Maximaal draagvermogen:** 300 kg
- Frameconstructie en banden:** Schroef- en insteekconstructie
- Duurzaam, gelast stalen frame**
- Materiaalframe:** stalen buis, poedergecoat
- Kleur:** leisteengrijs RAL 7015
- Met 2 vaste en 2 stuurwielen met rem en 2 vaste en 2 stuurwielen met rem.**
- Naven met precisiekogellagers met diepe groefkogellagers**
- Banden niet krijtend**
- TPE-ESD-banden 125 x 32 mm, naaf met diepgroefkogellagers**
- Doel:** Voor flexibel transport in magazijnen en werkplaatsen
- Meer details:** Elektrisch geleidend
- Voldoet aan de Europese norm EN 1757-3.**
- Afmetingen:** L 980 x B 509 x B 509 x H 1020/L 1130 x B 609 x H 1020 mm.
- Gewicht:** 39 resp. 54 kg
- Gemaakt in Duitsland**
- 10 jaar garantie**

