



Rechte slangkoppeling 10 mm resp. 3/8" natuur, HDPE



Beschrijving:

Rechte slangkoppelingen 3/8" (10 mm) uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen (HD-PE), natuurlijke kleur met tuitaan sluitingen voor slangen

- beschikbaar in verschillende groottes
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C
- Tuit buiten-Ø d2 = 10 mm resp. 3/8" (bevestigingsbereik)
- l = 65 mm

Informatie:

Artikel

Artikelnummer	536100
Douanetarief	39174000

Kleur	natuurlijk
Gewicht (kg)	0,00
GTIN	4007228702088

pdf.information.beutel

Zak in kartonnen	20
D x B x H (mm)	250 x 250 x 85

Brutogewicht VE kg	0,00
pdf.information.gtinPackage	4007228291612

Pallet

Aantal kartonnen	336
Aantal lagen	8
D x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 0,83

Kartonnen dozen per laag	42
Brutogewicht palet (kg)	0,00
pdf.information.unitsPerPalette	67200